

Interton™ Mini Microphone

Descrizione prodotto

Interton Mini Microphone trasmette il parlato direttamente agli apparecchi acustici dei vostri clienti per un'area di 150 m². E':

- Piccolo
- Leggero
- Portatile
- Wireless
- Applicabile agli abiti direttamente con una clip

Interton Mini Microphone ottimizza il rapporto segnale-rumore nelle comunicazioni da persona a persona. Invia il parlato direttamente agli apparecchi acustici dei vostri clienti senza la necessità di dispositivi intermedi come cavi o cordoni. Permette di ascoltare senza sforzo, è affidabile e migliora la comprensione del parlato in situazioni di ascolto difficili in cui la distanza, il rumore di fondo o l'acustica mediocre sono un problema. E dal momento che l'ascoltatore non è tenuto a guardare direttamente l'interlocutore durante la conversazione, è libero di svolgere altre attività, come fanno normalmente le persone normoudenti.

In poche parole Interton Mini Microphone estende il range di ascolto in differenti situazioni ben oltre la capacità di qualsiasi apparecchio acustico in molteplici situazioni, ad esempio quando si hanno conversazioni:

- A casa
- In auto
- Al ristorante
- In un'aula scolastica

Interton Mini Microphone funziona anche come streamer audio portatile. Grazie alla funzionalità line-in plug and play può essere collegato a qualsiasi fonte audio, lettore MP3, PC, telefono o TV trasmettendo il suono direttamente agli apparecchi acustici. E' ideale in situazioni come:

- Guardare la tv a casa di amici
- Ascoltare musica mentre si fa jogging
- Utilizzare skype o altri sistemi di comunicazione online



Facile da accoppiare

- Basta premere il pulsante per l'accoppiamento su Interton Mini Microphone e chiudere lo sportellino della batteria dell'apparecchio acustico entro 20 secondi e l'accessorio si accoppia automaticamente con l'apparecchio acustico.
- L'accoppiamento può essere effettuato anche attraverso il software di fitting Appraise 2.1.5 (e successivi).
- Accoppiamento da fare una sola volta: il Mini Microphone resta accoppiato con gli apparecchi acustici.
- Un Interton Mini Microphone può trasmettere wireless a infiniti apparecchi acustici.
- Un apparecchio acustico può funzionare con fino a 3 Interton Mini Microphone.

Semplice da utilizzare

- Basta accendere Interton Mini Microphone e impostare gli apparecchi acustici in modalità wireless.
- Semplice da ricaricare utilizzando il caricabatterie incluso.
- 8,5 ore di conversazione.
- Piccolo e leggero può essere indossato con la clip o con un cordoncino, senza dispositivi aggiuntivi o cavi.
- Funzionalità line-in plug and play.
- Regolazione del volume in base alle preferenze personali.

Tecnologia wireless a 2.4 GHz




- Un accessorio intelligente, robusto e affidabile che ha un segnale forte, chiaro e stabile.
- Grazie ad un impercettibile ritardo di 20 ms, vengono eliminati i problemi dovuti alla mancanza di sincronizzazione tra le immagini e il suono.

GN Hearing Srl

Via Nino Bixio 1/B
35036 Montegrotto Terme
Padova
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
www.resounditalia.com

Descrizione

1. Connettore Mini-USB per ricarica
2. Microfono d'ingresso
3. Ingresso audio
4. ON/OFF (Acceso/Spento)
5. Controllo volume
6. Indicatore luminoso (LED)
7. Clip
8. Pulsante accoppiamento
9. Presa a muro
10. Connettore Mini USB per ricarica



Dati tecnici

Dimensioni	62 x 34 x 17,5 mm
Peso	21 grammi
Alimentazione	Adattatore a parete esterno, 5 V DC
Alimentazione	Mini USB
Interfacce audio	Connettore Line-in
Sensibilità linea di ingresso (nominale)	25 mV
Connessione wireless	E' possibile collegare più apparecchi acustici ad Interton Mini Microphone. Fino a 3 accessori wireless (combinazione di Interton Mini Microphone e TV) per set binaurale di apparecchi acustici.
Range di streaming	Area di 150 m ²
Latenza streaming	20 ms
Ampiezza di banda audio:	
Microfono	300 Hz - 5 kHz
Line-in	20 Hz - 9,4 kHz
Frequenza wireless	2,4 GHz
Emissione	-4 dB
Tolleranza ESD	6 kV HBM
Temperatura di funzionamento	da 0 a 55 gradi
Temperatura di conservazione	da -20 a 45 gradi